


DAYDO

顾客保管

One step pull-down 同步拉篮



使用 · 安装说明书

目录

■ 安全注意事项	· · · P1
■ 各部件名称	· · · P1
■ 同捆包装物 · 附件	· · · P2
■ 产品规格图	· · · P2
■ 吊柜和门板的规格	· · · P3
■ 安装前的确认事项	· · · P4
■ 安装所需工具	· · · P4
■ 安装方法	· · · P4~6
■ 使用注意事项	· · · P7
■ 使用方法	· · · P8~9
■ 日常维护	· · · P9
■ 产品规格	· · · 底面

感谢您订购DAYDO产品。

为了充分使用本产品的各项功能，请正确按照本说明书进行安装，安装后请熟读使用方法与各注意事项，并按照说明书内容正确使用。

请妥善保管本说明书，并在必要时再次翻阅。

安全注意事项（请严格遵守）


关于图标的注意事项

本使用·安装说明书旨在向您说明如何正确安装和使用本产品。为了您和他人的人身及财产安全，请严格按照说明正确地安装和使用本产品。本说明书提及的所有事项均与使用者的人身安全有关，请务必遵守。

 警告	此图标关系到使用者的人身安全，若不严格遵照执行，有可能造成人体死亡或重伤。
 注意	此图标关系到产品功能与人身安全，若不严格遵照执行，有可能导致人身伤害或财产损失。
	此图标所示为严禁禁止的事项。
	此图标所示为务必遵照执行的事项。

- 转让·租借给第三方时，请务必将本说明书一并转交。
- 请妥善保管本说明书。
- 关于本产品的更多信息，请联系销售商或厂家。

■ 各部件名称



吊柜和门板的规格





请确认吊柜和门板的尺寸。



中空结构的吊柜和门板不能安装。


【吊柜】

W900=863mm±1
W750=713mm±1
W600=563mm±1



※W750mm以及W600mm型号可以仅安装2个门铰。（中间不需安装）


A-A Cross section



【门板】


Cabinet (W)-4mm

W900=846mm
W750=696mm
W600=546mm



18mm~21mm

B Detailed view



门板的重量请控制在以下范围内。

W900 . . . 3.8~5.2kg

W750 . . . 3.3~4.0kg

W600 . . . 2.5~3.5kg

推荐铰链，底座以及阻尼。

铰链: blum75T1550

底座: blum175H7130

阻尼: blum973A0500.01


■ 安装前的确认事项（安装上的限制条件）



请将柜体牢固地安装在可承重的墙壁（加强板）上。
使用过程中若螺钉松动，则可能导致柜体掉落，
从而发生人身伤害或产品损坏等事故。



请勿将柜体固定到石膏板隔墙上，有脱落的危险。



■ 安装所需工具

- 电动螺丝刀
- 手动螺丝刀（#2大小 十字花螺丝刀）

■ 安装方法




注意：安装时请务必佩戴手套以及护目镜。


- ① 产品本体的『收纳框』和『机构部』是连接状态。
安装时将收纳框和机构部分拆，并注意保管好拆下的4枚螺丝。




请注意不要丢失螺丝。
（扁圆头小螺丝M5×6）
后续安装时需再次使用。



- ② 将机构部放入柜内。




- ③ 使用扁圆头自攻螺丝 M4×45
将机构部安装至柜内。




扁圆头自攻螺丝
M4×45


- ④ 使用扁圆头自攻螺丝 M4 x 12
将机构外盖左, 右两侧均安装至柜体。
※若不遵守该步骤, 将导致后续安装返工




- ⑤ 将收纳框挂于机构部上, 使用扁圆头小螺
M5 x 6 将其固定, 然后盖上螺丝装饰盖。



- ⑥ 使用扁圆头自攻螺丝 M4 x 12
将连动臂固定件左, 右两侧均安装至门板。




- ⑦ 扣住拉手后轻缓地把产品向前下方拉出。在产品处于彻底拉下来的状态时, 用锁定挂钩将右连动臂钩住, 产品即处于被锁定状态。




! 锁定后, 请确认产品不会回弹。
※若需要向上复位产品请务必先解锁挂钩。

※锁定方法, 请于P8【锁定用挂钩的操作方法】处确认。


⑧ 连接吊柜门板。




⑨ 将连动臂的前端按入固定件中心的圈内。



⑩ 如铰链配有阻尼器，照样安装。



⑪ 解锁挂钩，向上缓慢抬升本产品，产品完全复位后，安装完成。



安装后，请参照第 P8-9 的〔使用方法〕，检查操作。

使用注意事项

安全注意事项(为了您和他人的安全请务必遵守)



注意

承重量(可存放的重量)最大为 10 kg, 请在承重范围内使用。

另外, 请勿骤减或骤增收纳物品。

●可能会造成故障原因。



注意

根据物品重量变化, 需要及时调整辅助力。

如果不及时调整辅助力, 可能会造成收纳框急剧升降, 发生安全隐患



警告

不可将身体悬挂于产品拉手上。


●以防因柜体损坏或拉手掉落, 造成事故。



警告

柜体升降期间
请勿探头伸入收纳框内或
用手触摸活动部件。

●以防夹伤。



请勿放置以下物品。


- 如细高玻璃瓶等安放不稳定的物品。
- 如刀具, 药品等危险物品。
- 易碎物品。
- 易漏物品。
- 易滑物品。



●以防因物品的破损和掉落, 引发安全隐患。



所收纳的物品请勿高于收纳框的侧面板。




收纳框侧面板

●以防因物品的破损和掉落, 造成人身安全问题。




请勿直接进行门板的开闭以及升降操作。

●以防因物品的破损和掉落, 造成人身安全问题。



存取大量物品时, 请先将收纳框
锁定在适当位置下进行操作。


●无锁定状态下, 储物架可能会
自动回弹。



使用方法

【操作方法】

- 扣住拉手后将收纳框慢慢拉向自己。
拉下收纳框的同时，门板将自动打开。
- 收回时，扣住拉手，慢慢向上抬升收纳框体。
完全复位之前，中途不要松手。



请勿直接进行门板的开闭以及升降操作。


●以防因物品的破损和掉落，造成人身安全问题。

【收纳物的取放】


当收纳框内没有放置物品时，框体有可能回弹上升。
另外，如果一次取出很多物品，框体也可能回弹上升。
使用锁定用挂钩，使收纳框停在下降后的原始位置，可以安全地取放物品。

【锁定用挂钩的操作方法】

- 将收纳框拉至最下方位置，保持静止。
- 将右侧连动臂的锁定用挂钩向前推，将其钩在锁定销上，以防止收纳框上升。



收纳物品少，档位切换却在【High】
(由于弹簧弹力强)的原因，解锁操作会费力。
此情况下，请下拉收纳框的同时打开锁定挂钩。



请勿用力将处于锁定状态的收纳框向上推。
可能造成挂钩的损坏。若在锁定状态时强制向上复位产品，
则可能导致挂钩损坏，挂钩碎片弹飞而导致人体受伤。

如果推不动挂钩，请稍向夏
下拉收纳框的同时取下挂钩。


【档位切换装置的操作方法】

请根据收纳容量，用档位切换装置来调整辅助力。


辅助力分3段切换模式，请根据收纳容量适当进行调整。



请在收纳框完全处于柜内即复位状态时，进行档位切换操作。



收纳重量 (kg)	档位切换左	档位切换右
7~10kg	High	High
4~7kg	High	Low
	Low	High
0~4kg	Low	Low




【护栏的使用方法】

内设有安全防护装置-护栏，以防存放的物品向前掉落。

握住护栏边缘向上抽拉后放倒，更能方便取放物品

进行升降操作时请务必将护栏放回原位。

否则，可能会造成防护栏损坏。



日常维护


日常维护，请使用抹布擦拭，若有顽固污渍请使用中性清洁剂。清洗后请用干燥的抹布擦去表面的湿气。

请勿使用以下物品



酸性・碱性の清洁剂、石英油、稀释液和研磨剂
刷子类等具有破坏性的清洁用具

会造成产品的损伤。



笔记

产品规格

种类	宽度 900mm 用	宽度 750mm 用	宽度 600mm 用
产品编号	578305	578306	578307
名称	One step pull-down 同步拉篮 900	One step pull-down 同步拉篮 750	One step pull-down 同步拉篮 600
升降范围	前后方向 261mm / 上下方向 252mm		
最大承重量 (kg)	10kg		9kg
本体重量(kg)	7.3kg	6.5kg	5.6kg
本体尺寸(mm)	宽	863mm	713mm
	深度	293mm	
	高	376mm	
主要构成材质	机构部・机械臂 : 钢(表面做阴极电泳、电镀处理) 收纳箱体侧面板 : ABS树脂 收纳箱体承载板 : 钢(涂装钢板) 安全护栏 : 钢(聚乙烯涂层钢丝) 拉手 : 钢(聚丙烯涂层钢管)		
原产国	日本		

株式会社ダイドー
〒586-0037 大阪府河内長野市上原町250-2

联系与咨询
<https://daydo.jp/contact/>



J1-XAB5-B011
2022.08

